


Garant**ZCMX 10T302, Soort: HBZ310**

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 268429 HBZ310 |
| GTIN | 4062406273033 |
| Artikelklasse | 21E |

Omschrijving

ZCMX 10T302 HBZ310 Soort: HBZ310
Snijdiepte a_p : 0,2 - 4 mm
Voeding draaien: 0,05 - 0,4 mm
Voeding boren: 0,03 - 0,3 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 200 - 600 m/min

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Snedeccondities | continu |
| Hoekradius | 0,2 mm |
| Aantal wisselingen/snij kanten | 2 |
| Soort | HBZ310 |
| ISO-code wisselplaat | ZCMX 10T302 |
| Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing | 200 - 600 m/min |
| Snij diepte a_p | 0,2 - 4 mm |
| Hoofdtoepassing | N |

| | |
|--|------------------------------|
| Snijmateriaal | HM |
| Coating | PVD |
| Voeding boren | 0,03 - 0,3 mm |
| Voeding draaien | 0,05 - 0,4 mm |
| geschikt voor gereedschap-Ø D _c | 20 mm |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |