


Garant
ZCMX 10T304, Soort: HUZ310


Bestelgegevens

Bestelnummer	268433 HUZ310
GTIN	4062406273040
Artikelklasse	21E

Omschrijving

ZCMX 10T304 HUZ310 Soort: HUZ310

Snijdiepte a_p : 0,2 - 4 mm

Voeding draaien: 0,05 - 0,4 mm

Voeding boren: 0,03 - 0,3 mm

Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 200 - 600 m/min

Technische beschrijving

Aantal wisselingen/snijkanten	2
ISO-code wisselplaat	ZCMX 10T304
Hoofdtoepassing	N
Snijmateriaal	HM
Snedeccondities	continu
Coating	ongecoat
Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte a_p	0,2 - 4 mm

Soort	HUZ310
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	200 - 600 m/min
Voeding draaien	0,05 - 0,4 mm
Voeding boren	0,03 - 0,3 mm
geschikt voor gereedschap- $\varnothing D_c$	20 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien