

Garant**ZCMX 10T308, Soort: HBZ140**

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 268434 HBZ140 |
| GTIN | 4062406273095 |
| Artikelklasse | 21E |

Omschrijving

Uitvoering:

Universeel middenkorrelsubstraat met PVD-coating. Eerste keuze voor draai- en boortoepassingen.

geschikt voor gereedschap- \varnothing D_c: 20 mm

Soort: HBZ140

Snijdiepte a_p: 0,4 - 2 mm

Voeding draaien: 0,1 - 0,3 mm

Voeding boren: 0,03 - 0,12 mm

Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 190 m/min

Technische beschrijving

| | |
|---------------------------|-------------|
| Soort | HBZ140 |
| Hoofdtoepassing | M |
| ISO-code wisselplaat | ZCMX 10T308 |
| Snijmateriaal | HM |
| Snijdiepte a _p | 0,4 - 2 mm |

| | |
|--|------------------------------|
| Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing | 50 - 190 m/min |
| Snededecondities | licht onderbroken |
| Hoekradius | 0,8 mm |
| Coating | PVD |
| Aantal wisselingen/snij kanten | 2 |
| Voeding boren | 0,03 - 0,12 mm |
| Voeding draaien | 0,1 - 0,3 mm |
| geschikt voor gereedschap- $\varnothing D_c$ | 20 mm |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |