

Garant**ZCMX 10T308, Soort: HBZ120**

Bestelgegevens

Bestelnummer	268434 HBZ120
GTIN	4062406273088
Artikelklasse	21E

Omschrijving

ZCMX 10T308 HBZ120 Soort: HBZ120
Snijdiepte a_p : 0,4 - 2 mm
Voeding draaien: 0,1 - 0,3 mm
Voeding boren: 0,03 - 0,12 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 90 - 200 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	0,8 mm
Coating	PVD
ISO-code wisselplaat	ZCMX 10T308
Soort	HBZ120
Hoofdtoepassing	M
Snijmateriaal	HM
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 200 m/min

Snedeccondities	continu
Snijdiepte a_p	0,4 - 2 mm
Aantal wisselingen/snijanten	2
Voeding draaien	0,1 - 0,3 mm
Voeding boren	0,03 - 0,12 mm
geschikt voor gereedschap- $\varnothing D_c$	20 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien