



## Accu-slagschroefmachine, Type: M12FQID



### Bestelgegevens

Bestelnummer	074014 M12FQID
GTIN	4058546229184
Artikelklasse	03L

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- **Robuuste, krachtige FUEL™ accu-slagschroefmachine met borstelloze POWERSTATE™ EC-motor.**
- **Lange motorlevensduur en hoge energie-efficiëntie.**
- **Solide metalen tandwielhuis en ergonomische middenhandgreep met softgrip-voering.**
- **Weergave van het acculadingsniveau.**
- **Led-verlichting van het werkgebied.**
- **Rechts- / linksom draaiend en elektronische toerentalregeling.**
- **REDLINK PLUS™-elektronica – uniek vermogensmanagement.**
- **DRIVE CONTROL™ maakt snel wisselen mogelijk tussen de schakelstanden met verschillende toerental- en draaimomentinstellingen.**

M12 **FUEL-DRIVE™ SURGE™** accu-impulsschroefmachine is de meest stille accu-slagschroefmachine in de M12™-Range (76 dB(A)) bij bevestigingswerkzaamheden in hout.

#### Voordeel:

DRIVE CONTROL™ .

#### Levering:

Inclusief 2xLi-ion-accu, lader, HD-box.

### Technische beschrijving

Accuspanning	12 V
Maximale vibratie volgens EN	1,5 m/s <sup>2</sup>
Fabrikantnummer	M12FQID-202X
Gereedschapsopname afmeting	1/4 inch
Verpakking	Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
Maximaal draaimoment 1e niveau	50 Nm
Maximale schroef-Ø (8,8 – 12,9)	M14
Aantal slagen 1e niveau	0 - 950 min <sup>-1</sup>
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type B 12 V
Accutype	Lithium-ion
Aantal slagen 3e niveau	0 - 3400 min <sup>-1</sup>
Aantal slagen 2e niveau	0 - 2200 min <sup>-1</sup>
Typisch gebruik	Strong
Gereedschapsopname aandrijfprofiel	HEX (E 6,3)
Gewicht	1,1 kg
Aantal inbegrepen accu's	2
Accucapaciteit	2 Ah
Energievoorziening	Accuvoeding
geschikt voor materiaal	Staal
Producttype	Slagschroefmachine

## Accessoires

Li-ionsysteem M12B4 Accutype MB12

073815 MB12