

Garant**VBGW 160408 FN, MKD, Snijkantuitvoering: NL****Bestelgegevens**

Bestelnummer	266018 NL
GTIN	4062406275860
Artikelklasse	21L

Omschrijving**Uitvoering:**

MKD - monokristallijn diamant, snijkanten lasergesneden. Spaanbreker voor langspanende non-ferrometalen.

Toepassing:

Voor zeer fijne bewerking voor perfecte oppervlakken.

Advies:

Voor optimale resultaten gebruikt u het GARANT Master eco systeem. Alternatief is het gebruik van alle passende ISO-klemhouders en -boorstangen mogelijk.

Technische beschrijving

Snedeccondities	continu
Hoekradius	0,8 mm
Soort	MKD
ISO-code wisselplaat	VBGW 160408 FN
Snijdiepte a_p	0,01 - 0,2 mm

Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Aantal wisselingen/snijanten	1
Coating	ongecoat
Snijkantuitvoering	NL
Snijmateriaal	MKD
Voeding f	0,005 - 0,1 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 1600 m/min
Tolerantie	G
Productnaamattribuut	MKD
Mogelijkheid tot naslijpen	ja
Producttype	Wisselplaat voor het draaien