

**Garant**
**VHM-HPC-boor type FS, cilindrische schacht DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC h7:  
15,5 mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	122670 15,5
GTIN	4045197057129
Artikelklasse	11E

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

**Bijzonder stabiel** door versterkte kerndikte, **speciaal profiel**. Aanslijping speciaal.

**Hoge rondloopnauwkeurigheid** en **lange standtijden**.

**Hoge boringskwaliteit.**

**Advies:**
**Maximale boordiepte:**

Spaangroeflengte (zie tabel) verminderd met  $1,5 \times$  nominale  $\emptyset$ .

**Opmerking:**

Spaangroeflengte  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Vorm HB en HE voor dezelfde prijs als HA leverbaar.

Vorm **HB**: met **nr. 122675** bestellen.

Vorm **HE**: met **nr. 122670 + 129100HE** bestellen.

Norm: DIN 6537

Tolerantie nominale  $\emptyset$ : h7

Aantal snijkanten Z: 2

Tolerantie nominale  $\emptyset$ : h7

aanbevolen maximale boordiepte  $L_2$ : 59,8 mm

Totale lengte L: 133 mm

Schacht- $\emptyset$   $D_s$ : 16 mm

Voeding f in titanium  $> 850 \text{ N/mm}^2$ : 0,16 mm/omw,

**Technische beschrijving**

Nominale $\emptyset$ $D_c$	15,5 mm
Schachttolerantie	h6

Voeding f in titanium > 850 N/mm <sup>2</sup>	0,16 mm/omw,
Spaangroeflengte L <sub>c</sub>	83 mm
Aantal snijkanten Z	2
Tolerantie nominale Ø	h7
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Totale lengte L	133 mm
Norm	DIN 6537
aanbevolen maximale boordiepte L <sub>2</sub>	59,8 mm
Coating	TiAlN
Snijmateriaal	VHM
	6×D
Type	FS
Tophoek	140 graden
Schacht	DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling	ja, met 25 bar
Verspaningsstrategie	HPC
Semi-standaard	ja
Gekleurde ring	roze
Producttype	Spiraalboor

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	260 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	240 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	160 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	110 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	90 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	85 m/min	P

Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	60 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	30 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	40 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	35 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	35 m/min	S
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	geschikt		
Lucht	geschikt		

### Dienstverlening

Schachtslijpen Type HE

129100 HE