

**Garant****Opzetstuk met bek, Type-sleutelwijdte: 1-15mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	657792 1-15
GTIN	4062406277376
Artikelklasse	61E

**Omschrijving****Uitvoering:**

Matrijsgesmeed; alle gereedschappen met steekverbinding = rechthoekige schacht met verende borgpen. Daardoor wordt een vaste en veilige passing van het opzetstuk in de momentsleutel gegarandeerd.

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

**Gebruik:****Legenda voor tekening en formule:**

$L_1$  = hefboomlengte zonder insteekgereedschap

$l_2$  = afgestelde steekmaat op de momentsleutel

$L_3$  = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat

$l_4$  = steekmaat van het insteekgereedschap

$L$  = totale lengte van het gereedschap

$T_1$  = draaimoment dat moet worden ingesteld

$T_2$  = voorgeschreven draaimoment

**T.b.v.:**

Momentsleutel met 4-kant-opnames.

**Opmerking:**

Let op de steekmaat van de opzetstukken en vergelijk deze met die van het afstelgereedschap (zie testrapport/handleiding van de gebruikte momentsleutel). Bij afwijking steekmaatcorrectie uitvoeren!

## Technische beschrijving

Steekmaat S	20 mm
Sleutelwijdte	15 mm
Hoogte h	7,7 mm
Breedte b	33,5 mm
Insteekschacht	9×12 mm
Gereedschap verwisselbaar	Opzetstuk
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchromd (splintervrij)
Producttype	Steeksleutelopzetstuk