

Garant GRIDLINE

**Vleugeldeur-machinekast zonder afrolrand, met uittrekbaar legbord,  
36×20G, Hoogte: 800mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	932122 800
GTIN	4062406277093
Artikelklasse	9GK

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gereedschap-machinekast in 40×28G. Met vleugeldeuren, centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend.

**Uitgerust met 2 uittrekbare legborden** met een belastbaarheid van 75 kg.

**Plaatsing:**

Aantal uittrekbare legborden: 2

**Kleur:**

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades en deur antraciet, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp en uittrekbaar legbord niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

**Opmerking:**

Bijbehorende lades 36×20G.

**Technische beschrijving**

Lades nuttige breedte	900 mm
Breedte	1000 mm
Hoogte	800 mm

Lades nuttige diepte in G	20
Lades nuttige diepte	500 mm
Lades nuttige breedte in G	36
Diepte	700 mm
Gewicht	54 kg
Nuttige hoogte	650 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	36×20
Materiaaldikte	1,2 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	36×20G
Producttype	Machinekast

## Accessoires

Schuifgreep voor GridLine Type HU12	914226 HU12
-------------------------------------	-------------