

Garant GRIDLINE

Schuifdeur-machinekast zonder afrolrand, 26×20G, Hoogte: 800mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	932128 800
GTIN	4062406277079
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:**

Gereedschap-machinekast in 60×28G. Met schuifdeuren, centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. Montage van lades 26×20G en uittrekbare legborden 26×20G in een raster van 25 mm aan beide zijden mogelijk. **Geen uittrekbeveiliging.**

Accessoires:

Bijpassende lades onder nr. 930633 en nr. 930635, bijpassende uittrekbare legborden onder nr. 930654 en nr. 930656.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, schuifdeuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating.**

Opmerking:

Sokkel nr. 958080 – 958086 is NIET geschikt.

Technische beschrijving

Gewicht	68 kg
Diepte	700 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	26×20
Nuttige hoogte	675 mm
Breedte	1500 mm
Hoogte	800 mm

Diepte in G	28
Breedte in G	60
Materiaaldikte	1,2 mm
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	26×20G
Producttype	Machinekast

Accessoires

Schuifgreep voor GridLine Type HU12	914226 HU12
-------------------------------------	-------------