

Garant GRIDLINE

Machinekast met deur, naar keuze in te delen met lades, 20×24G, Hoogte mm: 1000**Bestelgegevens**

Bestelnummer	932012 1000
GTIN	4062406277048
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:**

Gereedschap-machinekast in 24×28G, met lades 20×24G. Vak met deur en tussenlegbord, verstelbaar in een raster van 25 mm. Deur apart afsluitbaar met een schuifgreep met stiftcilinderslot.

Kleur:

Romp en laderomp, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

Opmerking:

Bij het optillen en transporteren van de kast moet op voldoende fixering van de lades in de behuizing worden gelet.

Technische beschrijving

Nuttig ladeoppervlak in G	20×24
Deurhoogte	600 mm
Lades nuttige diepte in G	24
Lades nuttige breedte in G	20

Lades nuttige breedte	500 mm
Hoogte	1000 mm
Breedte	600 mm
Diepte	700 mm
Lades nuttige diepte	600 mm
Nuttige hoogte	900 mm
Nuttige hoogte voor lades	300 mm
Gewicht	89 kg
Materiaaldikte	1,2 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	80 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20x24G
Producttype	Behuizing voor gereedschapskast

Accessoires

Schuifgreep voor GridLine Type HU12	914226 HU12
Slotplaat voor GridLine Type HU21	914227 HU21