



PTFE-droogsmeerspray, Inhoud: 200ml



Bestelgegevens

Bestelnummer	083051 200
GTIN	4017777256000
Artikelklasse	08E

Omschrijving

Uitvoering:

Ultrafijne PTFE-deeltjes zorgen voor een zuivere droogsmering zonder handen vol olie en aanhechtend vuil, alsmede voor een effectieve vermindering van de hecht-, glij- en rolwrijving.

Voordeel:

- **Hygiënische droog- en vaste smering.**
- **Geen aanhechting van vuil en stof op het behandelde oppervlak.**
- **Geen storende ophopingen van smeermiddel.**
- **Zonder olie- of vetaandelen.**
- **Hygiënisch, schoon en milieuvriendelijk.**
- **Duurzame en langdurige smering en glij-activiteit.**
- **Harsvrij resp. verharst niet.**
- **Hoge materiaalgeschiktheid (alle metalen en kunststof onderdelen!).**
- **Siliconen- en zuurvrij.**

Toepassing:

- **Voor gevoelige gebieden, bijvoorbeeld bij de omgang met textiel of papier of bij een sterke stofontwikkeling.**
- **Ter vermindering van de wrijving bij wielen en lagers, glijbanen en geleiderails, trekkabels en telescoopgeleidingen, transmissies en tandwielen, evenals alle soorten kunststof.**

- **De hechtwrijving van PTFE is net zo groot als de glijwrijving, zodat de overgang van stilstand naar beweging zonder ruk plaatsvindt.**

Technische beschrijving

Aanduiding gevaarlijke stoffen	GHS02: Vlam
Aanduiding gevaarlijke stoffen	GHS07 let op
Kleur	transparant
Vlampunt	-104 °C
Spraykop	Standaard
Zelfontbrandingstemperatuur	400 °C
Kookpunt	78 °C
Oplosbaarheid in water	onoplosbaar
Uitvoering	Spuitbus
Inhoud	0,2 l
Producttype	Smeermiddel