



PTFE-droogsmeerspray, Inhoud: 400ml



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 083051 400 |
| GTIN | 4017777256079 |
| Artikelklasse | 08E |

Omschrijving

Uitvoering:

Ultrafijne PTFE-deeltjes zorgen voor een zuivere droogsmering zonder handen vol olie en aanhechtend vuil, alsmede voor een effectieve vermindering van de hecht-, glij- en rolwrijving.

Voordeel:

- **Hygiënische droog- en vaste smering.**
- **Geen aanhechting van vuil en stof op het behandelde oppervlak.**
- **Geen storende ophopingen van smeermiddel.**
- **Zonder olie- of vetaandelen.**
- **Hygiënisch, schoon en milieuvriendelijk.**
- **Duurzame en langdurige smering en glij-activiteit.**
- **Harsvrij resp. verharst niet.**
- **Hoge materiaalgeschiktheid (alle metalen en kunststof onderdelen!).**
- **Siliconen- en zuurvrij.**

Toepassing:

- **Voor gevoelige gebieden, bijvoorbeeld bij de omgang met textiel of papier of bij een sterke stofontwikkeling.**
- **Ter vermindering van de wrijving bij wielen en lagers, glijbanen en geleiderails, trekkabels en telescoopgeleidingen, transmissies en tandwielen, evenals alle soorten kunststof.**

- De hechtwrijving van PTFE is net zo groot als de glijwrijving, zodat de overgang van stilstand naar beweging zonder ruk plaatsvindt.

Technische beschrijving

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Uitvoering | Spuitbus |
| Oplosbaarheid in water | onoplosbaar |
| Aanduiding gevaarlijke stoffen | GHS02: Vlam |
| Aanduiding gevaarlijke stoffen | GHS07 let op |
| Spraykop | Standaard |
| Kleur | transparant |
| Vlampunt | -104 °C |
| Kookpunt | 78 °C |
| Zelfontbrandingstemperatuur | 400 °C |
| Inhoud | 0,4 l |
| Producttype | Smeermiddel |