



VHB™-tape, transparant, Breedte x lengte (mm x m): 25X33



Bestelgegevens

Bestelnummer	083787 25X33
GTIN	4001895594120
Artikelklasse	08M

Omschrijving

Uitvoering:

3M™ 4910 is zeer transparant en kan daardoor worden gebruikt voor de montage van borden met achtergrondverlichting, lichtdoorlatende borden, voor kunstharsversterkt glas, metaal, glas en materialen met hoge oppervlakte-energie (HSE), decoratiemateriaal en lijsten, naamborden en logo's, paneelverlijmingen en bevestigingen van verstevigingselementen.

Dubbelzijdige hoogwaardige **tape**, zuivere acrylaatlijm (VHB) voor langdurig sterke verbindingen. Zeer goede directe hechting, grote temperatuur-, weers-, UV- en oplosmiddelbestendigheid. Uitstekende afdichtfunctie, trillingsdempend.

Opmerking:

Andere 3M™ VHB™-banden in verschillende diktes en lengtes op aanvraag leverbaar. De aangegeven minimale houdbaarheid van 3M™ producten heeft betrekking op het in acht nemen van de vermelde opslagrichtlijnen.

Lijm: Acrylaat

Lengte: 33 m

Breedte: 25 mm

Dikte: 1 mm

Technische beschrijving

Rekbaarheid	300 %
Materiaal afdekking	Gesiliconiseerde PE-film
Dikte	1 mm

Gegevensblad

Fabrikantnummer	4910
Type plakband	dubbelzijdig
Kleefkracht op staal	4,8 N/mm
Magazijn luchtvochtigheid	50 %
Breedte	25 mm
Lijm	Acrylaat
Kleur	transparant
Minimale houdbaarheid	12 maand
Opslagtemperatuur	20 °C
Lengte	33 m
Productnaamattribuut	transparant
Producttype	Plakband