

3M**VHB™-tape, zwart, Breedte x lengte (mm x m): 12X33**

Bestelgegevens

Bestelnummer	083782 12X33
GTIN	4001895872778
Artikelklasse	08M

Omschrijving

Uitvoering:

Dubbelzijdige hoogwaardige **tape**, zuivere acrylaatlijm (VHB) voor langdurig sterke verbindingen. Zeer goede directe hechting, grote temperatuur-, weers-, UV- en oplosmiddelbestendigheid. Uitstekende afdichtfunctie, trillingsdempend.

3M™ 5952 betekent betrouwbaarheid op alle punten. Het biedt een optimaal aanpassingsvermogen aan de te lijmen oppervlakken. Dankzij dit kenmerk kunnen zowel dunne, als gestructureerde oppervlakken volledig spaanvrij worden verbonden.

Opmerking:

De aangegeven minimale houdbaarheid van 3M™ producten heeft betrekking op het in acht nemen van de vermelde opslagrichtlijnen.

Andere 3M™ VHB™-banden in verschillende diktes en lengtes op aanvraag leverbaar.

Lijm: Acrylaat

Lengte: 33 m

Breedte: 12 mm

Dikte: 1,6 mm

Technische beschrijving

Lijm	Acrylaat
Materiaal afdekking	Papier
Type plakband	dubbelzijdig
Minimale houdbaarheid	12 maand
Kleur	grijs
temperatuurbestendig tot	120 - 150 °C
Magazijn luchtvochtigheid	50 %
Breedte	12 mm
Toepassing	Bevestigen
Toepassing	Afdichten
Toepassing	Maskeren
Toepassing	Monteren
Opslagtemperatuur	20 °C
Kleefkracht op staal	5,5 N/mm
Lengte	33 m
Bijzonderheid	buigzaam
Bijzonderheid	vochtbestendig
Bijzonderheid	dempend
Dikte	1,6 mm
Rekbaarheid	300 %
Fabrikantnummer	5962F
Productnaamattribuut	zwart
Producttype	Plakband