

**Bit met tap, stoomontlaten, M: M10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130990 M10
GTIN	4062406281274
Artikelklasse	12H

Omschrijving**Uitvoering:**

Met 1/4 inch zeskantschacht volgens DIN 3126 C 6,3.

Toepassing:

ideaal voor 'mobiele' reparatie- en montagewerkzaamheden.

Toepassing bij boringtype: tot 1,5xD bij doorlopend gat

Norm: Fabrieksnorm

Schroefdraadnorm: DIN 13

Aansnijdingsvorm: B

Snijrichting: rechts

Type schroefdraadgereedschap: Handtap

Draadspoed: 1,5 mm

Totale lengte L: 40 mm

Snijlengte L_c: 20 mm

Vrijloop-Ø D_i: 7,8 mm

Kerngat-Ø: 8,5 mm

Technische beschrijving

Schroefdraadnorm	DIN 13
Draadspoed	1,5 mm
Kerngat-Ø	8,5 mm
Type schroefdraadgereedschap	Handtap
Aansnijdingsvorm	B

Norm	Fabrieksnorm
Snijrichting	rechts
voor schroefdraad	M10
Vrijloop-Ø D ₁	7,8 mm
Totale lengte L	40 mm
Snijlengte L _c	20 mm
Coating	stoomontlaten
Draadsoort	M
Snijmateriaal	HSS
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Flankhoek	60 graden
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij doorlopend gat
Producttype	Bit met tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt		
Aluminium (kortspanend)	geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	beperkt geschikt		
RVS < 900 N/mm ²	beperkt geschikt		
Olie	geschikt		