



Perslucht-bandschuurmachine Dynafile®, Type: 14000



Bestelgegevens

Bestelnummer	079551 14000
GTIN	616026140004
Artikelklasse	03R

Omschrijving

Uitvoering:

Veelzijdig te gebruiken apparaten met **instelbare schuurbandgeleiding, exacte rechte loop** en verwisselbare **contactarm** voor de bewerking met contactwiel of aandrukvlak. De composiet-schuurbandafdekking maakt **snel en eenvoudig wisselen van de schuurband mogelijk**. De **schuurbandkoeling** via de luchtafvoer verhoogt de standtijd van de schuurbanden. Handgreep verstelbaar. **Dynafile®**, robuuste, universeel inzetbare bandvijlmachine.

Toepassing:

Voor schuren, afbramen, gladmaken, finishen en polijsten, ook ideaal voor flexibele bewerking van moeilijk toegankelijke plaatsen.

Levering:

Inclusief benodigde nippels. 1 Contactarm, schuurband 13x610 mm.

Opmerking:

Andere contactarmuitvoeringen voor Dynafile® vanaf nr. 079559 op aanvraag of in onze eShop.

Technische beschrijving

Maximale vibratie volgens EN	< 2,5 m/s ²
Bandbreedte	3–4; 6; 13 mm
Geluidsproductie	77 dB(A)
Maximale luchtbehoefte	876 l/min
Fabrikantnummer	Dynafile
Gewicht	1,4 kg

Afgegeven vermogen	379 W
Maximaal toerental	20000 min ⁻¹
Modelserie	Dynafile
Bandlengte	610 mm
Persluchtaansluiting	1/4 inch
Draadaansluiting	NPT
Verpakking	Transportkoffer
Producttype	Bandschuurmachine

Accessoires

Contactarm voor Dynafile® Type 11218	079559 11218
Contactarm voor Dynafile® Type 11219	079559 11219
Contactarm voor Dynafile® Type 11231	079559 11231
Contactarm voor Dynafile® Type 11232	079559 11232
Contactarm voor Dynafile® Type 11213	079559 11213
Contactarm voor Dynafile® Type 11216	079559 11216