

Garant**ZCMX 050204, Soort: HBZ025**

Bestelgegevens

Bestelnummer	268420 HBZ025
GTIN	4062406283391
Artikelklasse	21E

Omschrijving

Uitvoering:

Universeel middenkorrelsubstraat met PVD-coating. Eerste keuze voor draai- en boortoepassingen.

geschikt voor gereedschap- \varnothing D_c : 10 mm

Soort: HBZ025

Snijdiepte a_p : 0,4 - 2 mm

Voeding draaien: 0,1 - 0,3 mm

Voeding boren: 0,03 - 0,12 mm

Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 90 - 210 m/min

Technische beschrijving

Snedeccondities	continu
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	ZCMX 050204
Soort	HBZ025
Hoekradius	0,4 mm

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 210 m/min
Snijdiepte a_p	0,4 - 2 mm
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Hoofdtoepassing	P
Coating	PVD
Voeding draaien	0,1 - 0,3 mm
Voeding boren	0,03 - 0,12 mm
geschikt voor gereedschap- $\varnothing D_c$	10 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien