

Garant**Digitale schuifmaat HCT IP67 met Bluetooth, Meetbereik: 200 mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 412780 200 |
| GTIN | 4062406286729 |
| Artikelklasse | 41A |

Omschrijving**Uitvoering:**

Digitale schuifmaat IP67 met **Bluetooth. Goed afleesbare, contrastrijke LCD-weergave met cijferhoogte van 11,5mm.** Zeer lange batterijlevensduur dankzij modern, energie-efficiënt meetsysteem. Na 10 minuten schakelt het systeem automatisch in de spaarstand en wordt door eenvoudig bewegen van de slede weer geactiveerd. Meetwaarde en nulpunt blijven hierbij behouden.

2-componentenbehuizing met **aangenaam vast te houden Haptoprene-oppervlak.** De schuifmaat is ongevoelig voor water, koelvloeistof, olie en stof. De meetvlakken zijn ultrafijn gelept.

Voor een eenvoudige bediening is de optionele, gratis Hoffmann Group Connected Tools (HCT)-app voor Android en iOS beschikbaar.

Voordeel:**HCT - Hoffmann Group Connected Tools**

voordelen van de draadloze overdracht met Bluetooth:

- **Eenvoudige gegevensoverdracht: Met een druk op de knop wordt het meetresultaat direct naar uw pc-applicatie (bijv. Excel of Word) of naar uw smartphone overgedragen - geen dongle nodig.**
- **Bewegingsvrijheid: Geen storende datakabel.**
- **Plaatselijke onafhankelijkheid: Metingen kunnen direct op de machine worden uitgevoerd en draadloos in uw applicatie worden doorgegeven.**
- **Betrouwbare gegevensoverdracht: Geen aflees- of overdrachtsfouten - integratie van meerdere meetapparaten mogelijk.**

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

Reservedeel:

Batterijhouder nr. 412237 maat B.

Verpakking: stevige box

Norm: DIN 862

Aflezing omschakelbaar: mm / inch

Dieptemaat: vlak

IP-klasse: IP 67

Draadloze toepassing: HCT Mobile App

Draadloze toepassing: HID (Human Interface Device)

Aflezing: 0,01 mm

Aflezing: 0,0005 inch

Maximale afwijking: 0,03 mm

Beklengte: 50 mm

Draadloze toepassing: HCT Mobile App

Draadloze toepassing: HID (Human Interface Device)

Technische beschrijving

| | |
|---|---------------|
| Meetwaarde en nulpunt na opnieuw activeren uit standby behouden | ja |
| Norm | DIN 862 |
| Beklengte | 50 mm |
| Aflezing | 0,0005 inch |
| Dieptemaat | vlak |
| Batterijtype | Knoopcel |
| Dieptemaat aanwezig | ja |
| Kalibratie | A1 |
| Aantal inbegrepen batterijen | 1 |
| Automatische uitschakeling | ja |
| Meetbereik | 0 - 200 mm |
| Aflezing omschakelbaar | mm / inch |
| Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's | 081560 CR2032 |
| Serie | HCT |
| Stand-by-schakeling | ja |
| Cijferhoogte LCD-weergave | 11,5 mm |

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Maximale afwijking | 0,03 mm |
| Aflezing | 0,01 mm |
| IP-klasse | IP 67 |
| Energievoorziening | Batterijvoeding |
| Draadloze toepassing | HCT Mobile App |
| Draadloze toepassing | HID (Human Interface Device) |
| Internationaal type | CR2032 |
| Aansluiting | Bluetooth-interface |
| Meettechniek | Digitaal |
| Materiaal | Edelstaal, RVS |
| alle delen | gehard |
| Verpakking | stevige box |
| Producttype | Universele schuifmaat |

Dienstverlening

| | |
|--|------------|
| Merken Laseropschrift Type | 018940 |
| DAkKS-kalibratie Schuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm | 011050 200 |
| Kalibratie Schuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm | 011030 200 |
| Kalibratie Schuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm | 021000 200 |
| DAkKS-kalibratie Schuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm | 021010 200 |

Accessoires

| | |
|--|---------------|
| Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032 | 081560 CR2032 |
| Schroef voor dieptemaathouder | 412236 |
| Afdekking voor schuifmaten Type B | 412237 B |