

Garant**ZCMX 060204, Soort: HBZ025**

Bestelgegevens

Bestelnummer	268423 HBZ025
GTIN	4062406285500
Artikelklasse	21E

Omschrijving

Uitvoering:

Universeel middenkorrelsubstraat met PVD-coating. Eerste keuze voor draai- en boortoepassingen.

geschikt voor gereedschap- \varnothing D_c : 12 mm

Soort: HBZ025

Snijdiepte a_p : 0,4 - 2 mm

Voeding draaien: 0,1 - 0,3 mm

Voeding boren: 0,03 - 0,12 mm

Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 90 - 210 m/min

Technische beschrijving

Coating	PVD
Snijdiepte a_p	0,4 - 2 mm
Hoofdtoepassing	P
Snedecndities	continu
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 210 m/min

ISO-code wisselplaat	ZCMX 060204
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijanten	2
Soort	HBZ025
Hoekradius	0,4 mm
Voeding boren	0,03 - 0,12 mm
Voeding draaien	0,1 - 0,3 mm
geschikt voor gereedschap-Ø D _c	12 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien