

Garant**ZCMX 080308, Soort: HBZ025**

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 268427 HBZ025 |
| GTIN | 4062406286934 |
| Artikelklasse | 21E |

Omschrijving

Uitvoering:

Universeel middenkorrelsubstraat met PVD-coating. Eerste keuze voor draai- en boortoepassingen.

geschikt voor gereedschap- \varnothing D_c: 16 mm

Soort: HBZ025

Snijdiepte a_p: 0,4 - 2 mm

Voeding draaien: 0,1 - 0,3 mm

Voeding boren: 0,03 - 0,12 mm

Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 90 - 210 m/min

Technische beschrijving

| | |
|------------------------------|------------|
| Aantal wisselingen/snijanten | 2 |
| Hoofdtoepassing | P |
| Soort | HBZ025 |
| Snijdiepte a _p | 0,4 - 2 mm |
| Snijmateriaal | HM |

| | |
|--|------------------------------|
| Snedeccondities | continu |
| Coating | PVD |
| Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing | 90 - 210 m/min |
| Hoekradius | 0,8 mm |
| ISO-code wisselplaat | ZCMX 080308 |
| Voeding draaien | 0,1 - 0,3 mm |
| Voeding boren | 0,03 - 0,12 mm |
| geschikt voor gereedschap- $\varnothing D_c$ | 16 mm |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |