



Spanhaak met kraag M12, Type: 1



Bestelgegevens

Bestelnummer	370071 1
GTIN	2050001880437
Artikelklasse	37K

Omschrijving

Uitvoering:

Geheel van temperstaal en gebruieneerd.

Toepassing:

Direct inschroeven in een rasterboring, ook zonder verzinking.

Voor ruimtebesparend spannen van werkstukken.

Voor ruimtebesparend spannen van werkstukken.

T.b.v.:

Hoogte-element nr. 370078.

Technische beschrijving

Schroefdraad M	M12
H ₁	50 - 65 mm
Hoogte H ₂	27 mm
Type	1
maximaal draaimoment	45 Nm

Lengte 1	40 mm
$F_{\max.}$	13,5 kN
Producttype	Spanhaak