

**Garant****ZCMX 10T308, Soort: HBZ025**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	268434 HBZ025
GTIN	4062406286958
Artikelklasse	21E

## Omschrijving

**Uitvoering:**

Universeel middenkorrelsubstraat met PVD-coating. Eerste keuze voor draai- en boortoepassingen.

geschikt voor gereedschap- $\varnothing$   $D_c$ : 20 mm

Soort: HBZ025

Snijdiepte  $a_p$ : 0,4 - 2 mm

Voeding draaien: 0,1 - 0,3 mm

Voeding boren: 0,03 - 0,12 mm

Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 90 - 210 m/min

## Technische beschrijving

Snedeccondities	continu
ISO-code wisselplaat	ZCMX 10T308
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	P
Aantal wisselingen/snijkanten	2

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	90 - 210 m/min
Snijdiepte $a_p$	0,4 - 2 mm
Coating	PVD
Hoekradius	0,8 mm
Soort	HBZ025
Voeding boren	0,03 - 0,12 mm
Voeding draaien	0,1 - 0,3 mm
geschikt voor gereedschap- $\varnothing D_c$	20 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien