



MultiMaster MM 500 Plus Top, Type: 72295261



Bestelgegevens

Bestelnummer	077814 72295261
GTIN	4014586884578
Artikelklasse	03F

Omschrijving

Uitvoering:

Toonaangevend oscillerend gereedschap in drie verschillende vermogensklassen (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) in nieuwe uitvoering met **Starlock gereedschapsopname** (verbeterde krachtoverbrenging voor een tot wel 35% hogere werksnelheid).

- **Nagenoeg onbegrensde toepassingsmogelijkheden (zagen, schuren, schaven, doorslijpen, raspen) dankzij oscillerend bewegingsverloop (geringe stofontwikkeling).**
- **Traploze elektronische toerentalregeling voor optimaal gebruik.**
- **Hoogste kwaliteit en stabiliteit door metalen drijfwerk en consequente toepassing van kogel- en naaldlagers.**
- **Optimale hanteerbaarheid dankzij het ergonomische design met softgrip-voering en het geringe gewicht.**

Krachtige multitool voor een hoge werksnelheid (bij uitbreiding en renovatie) met meer dan 30 accessoires voor het zagen in hout en metaal, slijpen, tegels afzagen of meer. **Top** – met complete uitrusting inclusief uitgebreide schuuraccessoires.

Norm:

MultiMaster – krachtige en universeel inzetbare oscillerende machine.

- **Geluidsarm frezend.**
- **Antivibratiesysteem met zelfdragende motor (ontkoppelde behuizing).**
- **Nagenoeg onbegrensde toepassingsmogelijkheden (zagen, schuren, schaven, doorslijpen, raspen) dankzij oscillerend bewegingsverloop (geringe stofontwikkeling).**
- **QuickIN snelspansysteem (snelle wisseling van gereedschap zonder sleutel)**
- **Traploze elektronische toerentalregeling voor optimaal gebruik.**

- **Hoogste kwaliteit en stabiliteit door metalen drijfwerk en consequente toepassing van kogel- en naaldlagers.**
- **Optimale hanteerbaarheid dankzij het ergonomische design met softgrip-voering en het geringe gewicht.**

Levering:

30-delige accessoire-set, 1 × afzuiginrichting, 1 × kunststof gereedschapskoffer.

30-delige accessoire-set bestaat uit: 1 × E-Cut Long-Life zaagblad (10 mm), 2 × E-Cut Long-Life zaagbladen (35 mm), 2 × E-Cut Long-Life zaagbladen (65 mm), 1 × E-Cut Carbide Pro zaagblad (32 mm), 1 × HM-zaagblad (Ø 75), 1 × HM-rasp (driehoekig), 1 × spatel, 1 × schuurplaat met gaten, resp. 1 × schuurbladen met gaten (K60, K80, K120, K180). 1 Set in gereedschapskoffer 'Top' met 2 schuurplaten (1 × met gaten en 1 × zonder gaten), resp. 3 schuurbladen met en zonder gaten (K 60, 80, 120, 180), 1 ronde steunschijf Ø 115 mm met gaten, resp. 2 schuurbladen met gaten (K 60, 80, 180), 1 afzuiginrichting, 1 vaste spatel, 1 E-Cut Long-Life zaagblad (35 mm), 1 universeel E-Cut zaagblad (44 mm), 1 E-Cut Long-Life zaagblad (65 mm), 1 HSS-segmentzaagblad, 1 hardmetalen segmentzaagblad, 1 hardmetalen-rasp (driehoekig) met gaten.

Verpakking: Transportkoffer

Fabrikantnummer: FMM 350 QSL Top

Wattage: 350 W

Gereedschapsopname: StarlockPlus, Starlock

Omwentelingen: 10000 - 19500 min⁻¹

Amplitude (oscillatiebeweging): 2 × 1,7 graden

Hoekmaat schuurplaat: 80 mm

Technische beschrijving

Omwentelingen	10000 - 19500 min ⁻¹
Wattage	350 W
Kabellengte	5 m
Hoekmaat schuurplaat	80 mm
Gewicht	1,4 kg
Fabrikantnummer	FMM 350 QSL Top
Gereedschapsopname	StarlockPlus, Starlock
Amplitude (oscillatiebeweging)	2 × 1,7 graden
Energievoorziening	Netvoeding
Verpakking	Transportkoffer
Producttype	Oscillerende machines

