

**Garant****Frees voor klemstuk, Type: 1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	361169 1
GTIN	4062406286606
Artikelklasse	33S

**Omschrijving****Uitvoering:**

$V = 80 - 120$  m/min,  $Fz = 0,02$  mm per tand, 3 snijkanten.

**Toepassing:**

Voor het frezen van de plaatpassingen voor de klemstukken nr. 361163.

**Opmerking:**

Voor de productie van spanbekken adviseren we materialen zoals staal met een sterkte van min.  $R_m 800$  N/mm<sup>2</sup> of met een hogere sterkte te gebruiken.

Aantal tanden Z: 3

Aantal tanden Z: 3

Snijlengte  $L_c$ : 12 mm

Totale lengte L: 40 mm

Schacht- $\varnothing D_s$ : 4 mm

**Technische beschrijving**

Schacht- $\varnothing D_s$	4 mm
Snijkant- $\varnothing D_c$	3,3 mm
Aantal tanden Z	3
Totale lengte L	40 mm
Snijlengte $L_c$	12 mm
Producttype	Fasenfreese

