



MultiMaster MM 300 Plus Start, Type: 72295361



Bestelgegevens

Bestelnummer	077824 72295361
GTIN	4014586884905
Artikelklasse	03F

Omschrijving

Uitvoering:

Toonaangevend oscillerend gereedschap in drie verschillende vermogensklassen (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) in nieuwe uitvoering met **Starlock gereedschapsopname** (verbeterde krachtoverbrenging voor een tot wel 35% hogere werksnelheid).

- **Nagenoeg onbegrensde toepassingsmogelijkheden (zagen, schuren, schaven, doorslijpen, raspen) dankzij oscillerend bewegingsverloop (geringe stofontwikkeling).**
- **Traploze elektronische toerentalregeling voor optimaal gebruik.**
- **Hoogste kwaliteit en stabiliteit door metalen drijfwerk en consequente toepassing van kogel- en naaldlagers.**
- **Optimale hanteerbaarheid dankzij het ergonomische design met softgrip-voering en het geringe gewicht.**

Dankzij Starlock Plus gereedschapsopname hebt u toegang tot ongeveer 100 FEIN accessoires van de prestatieklassen Starlock en Starlock Plus.

Multitool voor uitbreiding en renovatie met de basisuitrusting voor het zagen in hout, metalen, gipsplaat en kunststoffen.

Levering:

1 × kunststof gereedschapskoffer, 1 × E-Cut Long-Life zaagblad (35 mm), 1 × E-Cut Long-Life zaagblad (65 mm), 1 × Universal E-Cut zaagblad (44 mm).

Verpakking: Transportkoffer

Fabrikantnummer: FMT 250 QSL QuickStart

Wattage: 250 W

Gereedschapsopname: StarlockPlus, Starlock

Omwentelingen: 11000 - 20000 min⁻¹
Amplitude (oscillatiebeweging): 2 × 1,6 graden
Hoekmaat schuurplaat: 80 mm

Technische beschrijving

Kabellengte	5 m
Hoekmaat schuurplaat	80 mm
Gewicht	1,4 kg
Fabrikantnummer	FMT 250 QSL QuickStart
Omwentelingen	11000 - 20000 min ⁻¹
Wattage	250 W
Gereedschapsopname	StarlockPlus, Starlock
Amplitude (oscillatiebeweging)	2 × 1,6 graden
Energievoorziening	Netvoeding
Verpakking	Transportkoffer
Producttype	Oscillerende machines