


Hartig

Grote precisie-beugelschroefmaat met eindmaatverlengstuk, Meetbereik: 100-200mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	420920 100-200
GTIN	2050002041066
Artikelklasse	46P

Omschrijving**Uitvoering:**

Stabiele lichtmetalen beugel, hamerslaggelakt, met handwarmtebescherming, frictiekoppeling en kleminrichting. Ultrafijn gelepte, HM-uitgeruste meetvlakken. Nauwkeurigheid beter dan DIN 863. Door het opschroefbare, gelepte en HM-uitgeruste eindmaatverlengstuk wordt het meetbereik verdubbeld. Binnenschaaalhuls met schalen voor beide meetbereiken. Uitvoering met stalen beugel.

Voordeel:

Zeer groot meetbereik. Na wisselen van het eindmaatverlengstuk is de schroefmaat direct gebruiksklaar. Geen extra instelkaliber nodig. Direct aflezen van 1/100 mm op de grote schaaltrommel.

Levering:

Micrometer met 1 eindmaatverlengstuk. Zonder instelkaliber.

Opmerking:

Uitvoeringen tot meetbereik 2000 mm op aanvraag leverbaar.
Speciale uitvoeringen op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Meetbereik	100 - 200 mm
Gewicht	1,9 kg
Kalibratie	S3

Meetweg spindel	50 mm
Maximale afwijking	6 μ m
Meettrommel- \emptyset	24 mm
Meettrommelindeling	1/100 mm
Aflezing	0,01 mm
Spindel- \emptyset	10 mm
Norm	Fabrieksnorm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Producttype	Beugelschroefmaat

Dienstverlening

KalibratieBeugelschroefmaten met verlengstukken
Meetbereik 100-200 mm

020450 100-200