

**Garant****Komborstel op stift, keramische korrel (CER), Ø 50 mm, Korrelgrootte: 80****Bestelgegevens**

Bestelnummer	575026 80
GTIN	4062406287054
Artikelklasse	51P

**Omschrijving****Uitvoering:**

Komborstels met **zeer dichte slijpborstelbezetting (volle bezetting)** vast in de kunststof kom gegoten. **Hoge vormvastheid** dankzij borstels die elkaar meervoudig ondersteunen. Zeer hoge standtijd.

6 mm schacht, vast ingegoten.

Nylonborstels met **gehalte keramische korrels**. Agressievere schurende werking.

**Voordeel:**

- **Werkstuknabewerking direct na het verspaningsproces.**
- **Reproduceerbare resultaten door continu vrijkomende slijpkorrels.**
- **Proceszekerheid dankzij hogere vormvastheid en -nauwkeurigheid.**
- **Snelle en veilige montage zonder verdere accessoires.**
- **Zeer hoge rondlooptrouwbaarheid.**

**Toepassing:**

Op **CNC-bewerkingscentra** en bij **gebruik van robots**, met name bij **nat slijpen** met koelsmeermiddel. Bewerken van vlakke onderdelen: precies **afbramen, afronden van snijkanten, fijnbewerken** na het frezen, **afwerken van oppervlakken** zoals afdicht- en contactvlakken.

**Opmerking:**

Speciale uitvoeringen op aanvraag leverbaar.

## Technische beschrijving

Borsteldraaddikte	1,2 mm
Aandrijfsnelheid	800 - 3000 mm/min
Fijnheidsgraad	grof
Aanzet	0,3 (fijn) – 2,0 (grof) mm
Korrelgrootte	80
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Productnaamattribuut	Ø 50 mm
Borstel-Ø D <sub>1</sub>	50 mm
Kom-Ø D <sub>2</sub>	55 mm
Slijpmiddel	Keramische korrel (CER)
Slijpmiddelaanduiding	Keramiek
Lengte borsteldeel H <sub>1</sub>	25 mm
Aanbevolen toerental	1200 - 2400 min <sup>-1</sup>
Maximaal toerental	4500 min <sup>-1</sup>
Producttype	Komborstel

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	beperkt geschikt		
Staal < 60 HRC	beperkt geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		

