



ESD damesmantel CONDUCTEX®, zilvergrijs, Maat: 2XL



Bestelgegevens

Bestelnummer	091603 2XL
GTIN	4050274550660
Artikelklasse	09Y

Omschrijving

Uitvoering:

Toepassing: elektronicaproductie. Ter bescherming van producten tegen elektrostatische ontlading.

Oppervlakteweerstand: 10^6 tot $10^7 \Omega$.

ESD-mantel van licht, comfortabel **CONDUCTEX®-materiaal**. Het mengweefsel overtuigt met goede lekwaarden en hoog draagcomfort. **Zeer ademend**, getest door het Duitse Hohenstein Instituut. Zonder zijnaden.

- **Met reverskraag en aan één zijde blinde drukknopsluiting.**
- **Opgezette zijzakken, schuin toegankelijk.**
- **Borstzak.**
- **Instelbare mouwzoom met drukknop.**
- **ESD-stick-embleem op linker bovenarm.**

Dames ESD-mantel met twee naden.

Norm:

EN 61340-5-1.

Elektrische isolatie: EGB/ESD

Technische beschrijving

Gegevensblad

blinde sluiting	ja
Serie	CONDUCTEX®
Uniseks-maat	2XL
ademend	ja
Norm/verordening	EN 61340-5-1
antistatisch	ja
Geslacht	Dames
Jassluiting	Drukknop
Materiaalsamenstelling	75% Polyester
Materiaalsamenstelling	23% Katoen
Materiaalsamenstelling	2% Carbon
Materiaalgewicht / weefseldichtheid	130 g/m ²
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Kleur	zilvergrijs
Producttype	Jas