

3M**Minischuurband Ø 90×100 mm, 337DC, Korrelgrootte: 280****Bestelgegevens**

Bestelnummer	568534 280
GTIN	8718734418597
Artikelklasse	53M

Omschrijving**Uitvoering:**

Minischuurbanden Ø 90×100 mm (289×100 mm).

Korrel in rechthoekige blokjes geperst. Hoge korreldichtheid voor zeer lange standtijd. **Loopt niet vol** dankzij vastgelegde kanalen. **Gelijkblijvend oppervlakteresultaat** tijdens het hele schuurproces, ook bij dunne platen.

Toepassing:

Op vlakslijp- en satineermachines met opnamewalsen nr. 568570– 568577 (boring Ø 19 mm). Maximaal toerental 5000 min⁻¹.

Technische beschrijving

Schuurband breedte	100 mm
Schuurband-Ø	90 mm
Schuurband lengte	289 mm
3M-korrelaanduiding	A065
Korrelgrootte	280
Slijpmiddelaanduiding	A
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %

Fabrikantnummer	337DC
Producttype	Schuurband

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
CuZn	beperkt geschikt		
droog	geschikt		