



Waterdichte koffer 'Explorer', Type: 4216



Bestelgegevens

Bestelnummer	692930 4216
GTIN	8024482185040
Artikelklasse	64A

Omschrijving

Uitvoering:

Uiterst stevige koffer van zeer slagvaste kunststof, gevoerd met voorgestante schuimrubberblokken. Afsluitbaar met een hangslot nr. 085830 – 085875. Doorlopend hoge wanddikte voor grote stabiliteit. Drukdicht en chemisch resistent. Temperatuurbestendig van -33 tot 90 °C.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Toepassing:

Voor bescherming, verpakking en transport van kwetsbare onderdelen en apparatuur.

Opmerking:

Allerlei andere koffergroottes, uitrustingsvarianten en accessoires op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Gewicht	3,2 kg
Volume	20 l

Binnenmaat breedte	300 mm
Aantal sloten	2
Binnenmaat hoogte	160 mm
Belastbaarheid	22 kg
Buitenmaat breedte	366 mm
Buitenmaat lengte	457 mm
Buitenmaat hoogte	183 mm
Binnenmaat lengte	420 mm
IP-klasse	IP 67
Eigenschap koffer	Slagvast
Eigenschap koffer	stapelbaar
Eigenschap koffer	geschikt voor vliegtuigtransport
Producttype	Gereedschapstransportsysteem