

Garant
Uitdraai-insert binnen rechts, L1 = 21 mm, Ø Dmin: 4,2mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	270516 4,2
GTIN	4045197802231
Artikelklasse	21I

Omschrijving
Toepassing:

Voor snijplaathouders nr. 270200 – 270204.

Schacht-Ø d: 4 mm

Punt-midden-afstand L_3 : 1,95 mm

maximale snijdiepte t_{max} : 0,3 mm

Radius R: 0,15 mm

Technische beschrijving

Schacht-Ø d	4 mm
maximale snijdiepte t_{max}	0,3 mm
Minimale Ø D_{min}	4,2 mm
Punt-midden-afstand L_3	1,95 mm
Radius R	0,15 mm
Voeding f in staal < 1100 N/mm ²	0,020 mm/omw.
Voeding f in RVS < 900 N/mm ²	0,015 mm/omw.
Voeding f in RVS > 900 N/mm ²	0,015 mm/omw.
Afkoppellengte L_1	21 mm
Productnaamattribuut	$L_1 = 21$ mm
Producttype	Snij-inzetdeel voor het draaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt	250 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	200 m/min	N
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt	200 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	160 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	150 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	150 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	80 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	60 m/min	P
Staal < 55 HRC	beperkt geschikt	30 m/min	H
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	90 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	beperkt geschikt	30 m/min	S
GG(G)	geschikt	90 m/min	K
CuZn	geschikt	150 m/min	N
Continu	geschikt		
Onregelmatig	beperkt geschikt		
Onderbroken	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		