


**Lamellenslijpborstel voor RVS, Korrel 150, Kop-Ø×kopbreedte: 50X20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	554410 50X20
GTIN	4045197803580
Artikelklasse	52E

Omschrijving**Uitvoering:**

Waaivormige plaatsing van de lamellen rondom de as van het gereedschap.
Slijplamellen bestrooid met **normaal korund (A)**. Met **sterk slijpende binding** voor VA-staalsoorten.

Toepassing:

Voornamelijk voor fijn slijpen en polijsten aan grotere radiussen in de gereedschapsmakerij en de matrijzenbouw, in de container- en apparatenbouw. De slijplamellen passen zich aan de contouren van het werkstuk aan.

Technische beschrijving

Schacht-Ø	6 mm
Kop-Ø	50 mm
Korrelgrootte	150
Aanbevolen toerental	9000 min ⁻¹
Kopbreedte	20 mm
Maximaal toerental	15300 min ⁻¹

Slijpmiddel	Korund-slijpkorrel (A)
Slijpmiddelaanduiding	A
Productnaamattribuut	Korrel 150
Producttype	Lamellenslijpers

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
droog	geschikt		