

Garant**Setting Bench SB 1, Type: 300****Bestelgegevens**

Bestelnummer	439900 300
GTIN	4062406206000
Artikelklasse	41R

Omschrijving**Uitvoering:**

Eenvoudig en comfortabel te bedienen, horizontaal instelapparaat met voor de werkplaats geschikt touchscreen voor het instellen van binnen- en buitenmeetgereedschap. Het apparaat is hoogwaardig afgewerkt en beschikt over een massieve granieten basis en zeer nauwkeurige geleidingen. De uiterst nauwkeurige motorbesturing regelt de vooraf ingestelde waarden in realtime bij, ook als verschillende meetkrachten worden toegepast. Meertalige software. USB-aansluitingen voor printer en scanner.

Functie:

- **Invoer van binnen- en buitenmaten in millimeters of inch mogelijk.**
- **Geïntegreerde tolerantiecalculator met snelkeuze van min.-, max.- en gemiddelde waarden.**
- **Opslaan van favorieten voor het herhaalde instellen van meetmiddelen.**
- **Het verloop (historie) wordt geregistreerd en kan altijd worden opgeroepen.**

Levering:

Inclusief netadapter, stofhoes, fabriekskalibratie, handleiding, transporthouders.

Accessoires:

Adapter nr. 439910; 439912; 439915; 439916, printer nr. 085505, 2D-barcode-scanner nr. 439930 gr. 1950GHD, tafelcontactdoos nr. 081163; 081179.

Opmerking:

Grenswaarde van de meetafwijking (MPE) volgens VDI/VDE/DGQ/DKD 2618 blad 17.2.

Toegestane omgevingsomstandigheden 20 °C ±3 K, gemeten met gekalibreerde standaarden of standaardmeetinstallaties met behulp van de geïntegreerde temperatuurcompensatie.

Technische beschrijving

Herhalingsnauwkeurigheid (2 σ)	1 μm
Aansluiting	USB-aansluiting
Meetbereik binnen	1 - 305 mm
Wattage	150 W
Testrapport	Testrapport van de producent
Meetbereik buiten	40,1 - 345 mm
Nauwkeurigheid	1,5 + L(mm)/300 μm
Uitgangsspanning	24V, 5A
Grondplaat lengte	840 mm
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Netfrequentie	50 - 60 Hz
Gewicht	110 kg
Netspanning	100 - 240 V
Hoogte	573 mm
Basisplaat diepte	320 mm
Aflezingsomschakelbaar	0,001 mm
Voeding	100 - 240 V
Displaytype	TFT-touchscreen
Displaymaat	10 inch
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Afstelapparaat

Accessoires

Tafelcontactdoos met overspanningsbeveiliging Aantal contactdozen	081163
	439914 90-300

Adapter voor 2-punts-boringmeetgereedschap1 st. Type
90-300

Handscanner 2D Type 1950GHD

439930 1950GHD

Etikettenprinter LabelWriter Type LW450

085505 LW450

Adapter oplegvlak buiten1 st. Type OUTSIDE

439910 OUTSIDE

Adapterset voor universeel meetgereedschap Type
UNIVERSAL

439916 UNIVERSAL

Adapter oplegvlak binnen1 st. Type INSIDE

439912 INSIDE

Adapter voor 2-punts-boringmeetgereedschap1 st. Type
35-90

439914 35-90