

 Atlas Copco

Perslucht-ratel, Type: W2630



Bestelgegevens

Bestelnummer	079121 W2630
GTIN	7322590034153
Artikelklasse	03R

Omschrijving

Uitvoering:

Alle technische gegevens zijn gebaseerd op een werkdruk van **6,3 bar** en de aangegeven inwendige \varnothing van de slang.

Omschakelbare ratels met toerentalregeling in compacte uitvoering met glasvezelbehuizing voor goede koude-isolatie. Luchtuitlaat 360° draaibaar.

Reservedeel:

Gekozen onderhoudssets (service-kits): ruilonderdelensets voor preventief onderhoud zijn voor de meeste Atlas Copco-persluchtgereedschappen op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Geluidsproductie	86 dB(A)
Maximale schroef- \varnothing (8.8–12.9)	M14
Fabrikantnummer	W2630
Aanbevolen slangafmeting (inwendige \varnothing)	10 mm
Lengte	307 mm
Gereedschapsopname afmeting	1/2 inch
Draaimomentbereik	25 - 80 Nm

Maximale luchtbehoefte	660 l/min
Maximaal toerental	200 min ⁻¹
Gewicht	1,2 kg
Maximale vibratie volgens EN	10,5 m/s ²
Persluchtaansluiting	1/4 inch
Draadaansluiting	BSP
Producttype	Schroefmachine