

**Garant****GARANT Master Tap INOX machinetap HSS-E-PM, TiAlN, UNC: 3/4-10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	133356 3/4-10
GTIN	4062406209612
Artikelklasse	111

**Omschrijving****Uitvoering:**

Krachtige tap, speciaal ontwikkeld voor een **proceszeker gebruik in roest- en zuurbestendige staalsoorten** en **duplexmaterialen**.

- **HSS-E-PM materiaal, voor een maximale slijtvastheid**
- **TiAlN-Multilayer coating van de nieuwste generatie**
- **Geparametriseerde spanruimtegeometrie voor optimale spanvorming en torsiestijfheid**

**Toepassing:**

**Voor UNC-unieschroefdraad grof ASME – B1.1.**

Draadsoort: UNC

Snijmateriaal: HSS E PM

Norm: DIN 376

Gangen per inch: 10

Schroefdraad-Ø: 19,05 mm

Totale lengte L: 125 mm

Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 14 mm

Schacht-vierkant □: 11 mm

Kerngat-Ø: 16,5 mm

**Technische beschrijving**

Draaddiepte	57,15 mm
Gangen per inch	10
Draadspoed	2,54 mm

Snijmateriaal	HSS E PM
Norm	DIN 376
Totale lengte L	125 mm
Draadsoort	UNC
Aantal snijkanten Z	3
Schacht-vierkant □	11 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	14 mm
Schroefdraad-Ø	19,05 mm
Kerngat-Ø	16,5 mm
Draadafmeting	3/4-10 UNC
Aantal spaangroeven	3
Serie	Master Tap
Coating	TiAlN
Flankhoek	60 graden
Tolerantieklasse	2BX
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de dynamische bewerking
Gekleurde ring	blauw
Producttype	Tap

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	28 m/min	N

Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	23 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	23 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	12 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	11 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	9 m/min	M
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		