



## Perslucht-ratel, Type: W2621



### Bestelgegevens

Bestelnummer	079121 W2621
GTIN	7322590034146
Artikelklasse	03R

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Alle technische gegevens zijn gebaseerd op een werkdruk van **6,3 bar** en de aangegeven inwendige  $\varnothing$  van de slang.

Omschakelbare ratels met toerentalregeling in compacte uitvoering met glasvezelbehuizing voor goede koude-isolatie. Luchtuitlaat 360° draaibaar.

#### Reservedeel:

**Gekozen onderhoudssets (service-kits):** ruilonderdelensets voor preventief onderhoud zijn voor de meeste Atlas Copco-persluchtgereedschappen op aanvraag leverbaar.

### Technische beschrijving

Gereedschapsopname afmeting	3/8 inch
Gewicht	1,1 kg
Aanbevolen slangafmeting (inwendige $\varnothing$ )	10 mm
Maximaal toerental	170 min <sup>-1</sup>
Lengte	271 mm
Geluidsproductie	87 dB(A)
Maximale schroef- $\varnothing$ (8.8–12.9)	M12

Draaimomentbereik	5 - 68 Nm
Maximale luchtbehoefte	600 l/min
Maximale vibratie volgens EN	15 m/s <sup>2</sup>
Fabrikantnummer	W2621
Persluchtaansluiting	1/4 inch
Draadaansluiting	BSP
Producttype	Schroefmachine