

Garant**Centrische machineklem basisapparaat Xtric, Type: 125MP****Bestelgegevens**

Bestelnummer	363000 125MP
GTIN	4062406219970
Artikelklasse	310

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Zeer goede toegankelijkheid en perfect symmetrisch.**
- **Compleet gehard en onderzijde fijngefreed.**
- **Spannen van onbewerkte en bewerkte delen met zeer minimale verheffing van bekken/delen.**
- **Inclusief boringen voor LANG positioneringssysteem, afstembaar op GARANT ZeroClamp en Erowa ITS148 (gr. 50 en 80) via tussenplaat.**
- **Zonder gereedschap wisselen van bekken. Door het omkeren van de bekken is een verandering van spanbereik mogelijk.**
- **Automatiseringsinterface.**
- **Geniaal systeem voor snelle wisseling van bekken zonder gereedschap.**
- **Spankracht tot 25 kN bij 90 Nm draaimoment.**
- **Snel en intuïtief te bedienen.**
- **Herhalingsnauwkeurigheid <0,01 mm.**
- **Schaalverdeling voor voorpositioneren van de spanmodules.**
- **Spindelmoer met of zonder pendelfunctie.**
- **Spanrand voor spanklemstukken.**
- **Centruminstelling met pensleutel.**

Toepassing:

Perfect voor de 5-zijdige bewerking. Centrische spanning.

T.b.v.:

Opzetbekken nr. 363010 – 363045.

Levering:

Basisrail, spindel, spindelmoeren, **spindelafdekking nr. 363083.**

Accessoires:

Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten nr. 627424 gr. 5, kopgat-pensleutel nr. 628600 gr. 2, momentsleutel nr. 656050, dop nr. 642229, spanklemstukken nr. 363081 80 en 361165 CS1, GARANT spanpen nr. 363190, adapterplaten nr. 363079, 363080, 363085. Hoogteconsole nr. 363090 (in combinatie met nr. 363079). Montagestation nr. 358595 52/96.

Opmerking:

Bijbehorend opzetbekken nr. 363010 – 363045 niet meegeleverd. Spansituatie S2 ontstaat door het kantelen van het bekken. Spanningsopeningen bij types XS en XSP en H verhelpen met verzonken opzetbekken.

Technische beschrijving

maximaal draaimoment	132 Nm
Hoogte H	54 mm
Gewicht	10,6 kg
Spanbereik S1	0 - 144 mm
Serie	Xtric
B	125 mm
Spankracht tot maximaal	32 kN
Sleutelwijdtematen	5 mm
Sleutelwijdtematen	13 mm
Kleurcode voor bijpassende accessoires	Xtric 125
L	270 mm
Pendelhoek	±2 graden
Spanbereik S2	92 - 230 mm
Langssleuf	20 mm
Steekmaat onderkant	96 mm
Producttype	Machineklem

Accessoires

Spindelmoer pendelend links Type 125	363098 125
Parallele onderlegplaten, paarmagnetisch Hoogte 10 mm	363076 10

Spanklemstuk Type CS1	361165 CS1
Parallele onderlegplaten, paarmagnetisch Hoogte 30 mm	363076 30
Parallele onderlegplaten, paarmagnetisch Hoogte 30C mm	363076 30C
Adapterplaat centrische machineklem ZS type / voor spanschijf-Ø 125/138 mm	363080 125/138
Adapterplaat centrische machineklem ZS type / voor spanschijf-Ø 125/120 mm	363080 125/120
Zachte opzetbek Type 160S	363034 160S
Parallele onderlegplaten, paarmagnetisch Hoogte 25 mm	363076 25
Spindellager compleet Type 125/270	363008 125/270
Parallele onderlegplaten, paarmagnetisch Hoogte 20 mm	363076 20
Spindelmoer star rechts Type 125	363097 125
Parallele onderlegplaten, paarmagnetisch Hoogte 12 mm	363076 12
Parallele onderlegplaten, paarmagnetisch Hoogte 32 mm	363076 32
Zachte opzetbek Type 160A	363034 160A
Spindelmoer pendelend rechts Type 125	363099 125