

Garant
VHM-HPC-boor Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, Ø DC m6: 9,3 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	122432 9,3
GTIN	4045197539885
Artikelklasse	11E

Omschrijving
Uitvoering:

Sterke kern en speciale aanslijping – daardoor snijdende dwarssnijkant met **hoge centreernauwkeurigheid**. Uitstekende spaanafvoer door **4 interne koelkanalen**. **Rechte hoofdsnijkkanten** met snijkantafronding en een bijzondere groefvorm maken **korte spanen**. **Speciale coating** voor **de beste standtijden** en **hoge verspaningscapaciteit**.

Advies:
Maximale boordiepte:

Spaangroeflengte (zie tabel) verminderd met $1,5 \times \text{nominale } \varnothing$.

Opmerking:

Spaangroeflengte $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.-

Verspaningsstrategie: HPC

Norm: DIN 6537 K

Tolerantie nominale \varnothing : m6

Aantal snijkkanten Z: 2

Semi-standaard: ja

Tolerantie nominale \varnothing : m6

aanbevolen maximale boordiepte L_2 : 33,1 mm

Totale lengte L: 89 mm

Schacht- $\varnothing D_s$: 10 mm

Voeding f in Inconel®: 0,12 mm/omw,

Technische beschrijving

Nominale $\varnothing D_c$	9,3 mm
Aantal snijkkanten Z	2
Schachttolerantie	h6

Voeding f in Inconel®	0,12 mm/omw,
Spaangroeflengte L _c	47 mm
Tolerantie nominale Ø	m6
Schacht-Ø D _s	10 mm
Totale lengte L	89 mm
Norm	DIN 6537 K
aanbevolen maximale boordiepte L ₂	33,1 mm
Semi-standaard	ja
Coating	TiAlN
Snijmateriaal	VHM
Boordiepte tot	4xD
Tophoek	140 graden
Schacht	DIN 6535 HB met h6
Inwendige koeling	ja, met 25 bar
Verspaningsstrategie	HPC
Gekleurde ring	roze
Producttype	Spiraalboor