

**Rechte slijper, Type: GGS8CE****Bestelgegevens**

Bestelnummer	077265 GGS8CE
GTIN	3165140584852
Artikelklasse	03C

Omschrijving**Uitvoering:**

Compacte, handzame rechte slijper voor allerlei slijpwerkzaamheden.

- **Constant-elektronica voor een constant toerental, ook bij hoge belasting.**
- **Nieuw spansysteem voor spelingvrije fixatie van de slijpstiften voor nauwkeurig werken.**
- **Zachte aanloop en KickBack Stop: Als er een blokkering wordt herkend, wordt de machine direct uitgeschakeld.**
- **Uitschakelkoolborstels voor een hoge bescherming van de motor.**
- **Hoge levensduur door directe koeling en dubbel afgedicht kogellager.**
- **6-traps toerentalkeuze voor verschillende materialen.**
- **Met lange, slanke slijpsspindel – bijzonder geschikt voor gebruik op moeilijk toegankelijke plaatsen.**
- **Krachtige 750 W motor voor een hoge werksnelheid.**
- **Met verlaagd toerental, ook geschikt voor het bewerken van roestvrije staalsoorten.**

Levering:

Inclusief spantang 6 mm, 2 steeksleutel, enkel, 13 en SW 19.

Technische beschrijving

Elektronische toerentalkeuze	ja
Maximale vibratie volgens EN	< 2,5 m/s ²
Gewicht	1,7 kg
Fabrikantnummer	GG8 8 CE
Wattage	750 W

Toerentalbereik	2500 - 8000 min ⁻¹
maximale spantang-Ø	6 mm
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Rechte slijper