

**Handcirkelzaag, Type: GKT55GCE****Bestelgegevens**

Bestelnummer	078181 GKT55GCE
GTIN	3165140607759
Artikelklasse	03B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Krachtige cirkelzagen met

- **Asvergrendeling.**
- **Constant-elektronica.**
- **Stofafzuiging.**
- **Zachte aanloop.**
- **Compatibel met geleiderail (FSN 1600).**

**Handcirkelzaag** met sterke 1400 W motor.

- **Instelbaar toerental en Constant Electronic** voor het zagen van allerlei materialen, zoals hout, plaatmateriaal, aluminium en acrylglas.
- **Comfortabel werken** vooral in binnenruimten dankzij zeer efficiënte stofafzuiging en zaagblad met gereduceerde geluidsproductie.
- **Zuivere, precieze zaagsnedes** dankzij hoogwaardige machinecomponenten, precisiezaagblad, bijpassend geleiderailsysteem en exacte instelling van de zaaghoek en -diepte.

**Levering:**

Inclusief cirkelzaagblad (Top Precision Best for Wood Ø 165 mm), L-BOXX 374N, 1/1 L-BOXX-inlay apparaat.

**Opmerking:**

Cirkelzaagbladen vindt u onder 583920.

Verpakking: Systeemkoffer (L-Boxx)

Fabrikantnummer: GKT 55 GCE

Uitvoering: Handcirkelzaag  
Wattage: 1400 W  
Maximaal toerental: 6250 min<sup>-1</sup>  
Zaagblad-Ø: 165 mm  
Zaagblad-boring-Ø: 20 mm

## Technische beschrijving

Maximale snijdiepte 90°	57 mm
Fabrikantnummer	GKT 55 GCE
Gewicht	4,7 kg
Zaagblad-boring-Ø	20 mm
Wattage	1400 W
Zaagblad-Ø	165 mm
Maximale vibratie volgens EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Maximaal toerental	6250 min <sup>-1</sup>
Uitvoering	Handcirkelzaag
Energievoorziening	Netvoeding
Verpakking	Systeemkoffer (L-Boxx)
Producttype	Zaag

## Accessoires

Cirkelzaagblad expert for Aluminium Blad-Ø D 165 mm	583920 165
---	------------