

**Garant****Elektrisch in hoogte verstelbare werkplek Blad van beuken multiplex, met zwart rubber bekleed, Type: 1500****Bestelgegevens**

Bestelnummer	920325 1500
GTIN	4062406229016
Artikelklasse	9GG

**Omschrijving****Uitvoering:**

Elektrisch in hoogte verstelbare werktafel voor licht montagewerk zittend en staand. Frame met hefunit, met dwarschoren aan zij- en achterkant voor stabilisatie. 50 mm dik blad. Bij serieopstelling zijn extra scheidingsplaten nodig.

**Accessoires:**

Geperforeerde platen nr. 920360 en 920365, scheidingsplaten nr. 920356 en 920357. A.u.b. apart bestellen.

**Kleur:**

In hoogte verstelbare poten, zwart. Dwarschoren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

**Opmerking:**

Op grond van de maximale belastbaarheid mogen alleen verrijdbare behuizingen worden gebruikt. Geen behuizingen onder het werkblad monteren. Andere aanbouwdelen reduceren het draagvermogen overeenkomstig. Levering volledig gemonteerd.

**Technische beschrijving**

Werkblad dikte	50 mm
Hoogteverstelbereik (bovenkant werkblad) van – tot	610 - 1200 mm
Maximale belastbaarheid	250 kg
Draagvermogen bij continue belasting	250 kg

Werkblad diepte	800 mm
Werkblad lengte	1500 mm
Hefsnelheid	35 mm/s
Breedte	1500 mm
Diepte	800 mm
Gewicht	82 kg
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	250 kg
Energievoorziening	Accuvoeding
Energievoorziening	Netvoeding
Nominale spanning	250 V
Stekkertype ingang	F
Materiaaldikte	1 mm
Uitvoering hoogteverstelling	elektrisch
Bladdikte	50 mm
Producttype	Werktafel