

**ER-Spannzangenfutter Vorm AD, BT 40 A = 100, voor ER-spantang-maat: 40****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302767 40
GTIN	4062406230074
Artikelklasse	32A

Omschrijving**Uitvoering:**

Buiten- en binnenconus geslepen.

- **Alle schachten fijn glasporelgestraald. Balanceerkwaliteit G6,3/18000 min⁻¹.**
- **Hoogwaardige precisiespanmoer.**

Toepassing:

Voor het opspannen van gereedschap met cilinderschacht in spantangen volgens **DIN 6499 vorm A en vorm B.**

Levering:

Inclusief ER-spanmoer.

Accessoires:

ER-spantangen nr. 308881 – 309434, ER-spansleutels nr. 309680 – 309745 resp. nr. 613300.
Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Opmerking:

Geschikte spanmoer nr. 309580 resp. 309610.

Verspaningsstrategie: HPC

Spanbereik: 3 - 26 mm

Afkoppellengte A-maat: 100 mm

Buiten-Ø D: 63 mm

Reserve-ER-spanmoer: 40

ER-spansleutel: 40

Technische beschrijving

ER-spansleutel	40
Spanbereik	3 - 26 mm
Reserve-ER-spanmoer	40
Afkoppellengte A-maat	100 mm
Buiten-Ø D	63 mm
Opname	BT 40 A = 100
Opnamenorm	JIS B6339
Opnamenorm	JIS B6339
Vorm	AD
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Spantanghouder

Accessoires

ER-spansleutel Voor ER-spantanghouder 40	309680 40
--	-----------