

KÄRCHER**Industriële zuiger, Artikelomschrijving producent: IVR-L100TC****Bestelgegevens**

Bestelnummer	078522 IVR-L100TC
GTIN	4054278275840
Artikelklasse	07D

Omschrijving**Uitvoering:**

Industriële zuiger geschikt voor het opzuigen en scheiden van **koelmiddelen, smeeremulsies, water of olie met vaste stoffen (bijv. metaalspanen)**.

- **Compacte constructie en robuust materiaal voor optimaal verrijden.**
- **Maximaal flexibel gebruik en lange levensduur met oliebestendige netkabel.**
- **Het zuigen gebeurt via een 360° draaibare slangaansluiting aan de zuigkop.**

Tweemotorige 2,4 kW industriële zuiger met **kantelonderstel** en **opvangbak van 100 liter**.

Levering:

Met kantelonderstel en aftapslang met vulhoogte-indicatie. **Zonder accessoires. Geschikte accessoires vindt u onder nr. 078524, 078529 en 078533.**

Opmerking:

Een uitvoering met een edelstalen reservoir van 100 liter vindt u onder nr. 078522 gr. IVR-L100DP in onze e-Shop.

Technische beschrijving

Stofklasse – zuiger	L
Stofklasse – zuiger	L

Nominale aansluitwijdte	DN50 mm
Wattage	2400 W
Breedte	660 mm
Gewicht	58 kg
Luchtvolumestroom	148 l/s
Vacuüm	230 mbar
Fabrikantnummer	IVR-L 100/24-2 Tc
Inhoud van de bak	100 l
Geluidsproductie	68 dB(A)
Hoogte	1320 mm
Lengte	840 mm
Kabellengte	6 m
Aantal turbines	2
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Nat- en droogzuiger

Accessoires

Spanen- en vloeistofzuigassortiment Nominale aansluitwijdte DN50	078529 DN50
Spanenopvangbak voor industriële zuiger Volume 40 l	078524 40