

**Garant****GARANT Master Tap SteelHT machinetap HSS-E-PM vorm B 6GX, TiCN, M: M4****Bestelgegevens**

Bestelnummer	131946 M4
GTIN	4062406236267
Artikelklasse	111

**Omschrijving****Uitvoering:**

Krachtige tap, speciaal ontwikkeld voor gebruik in **staal met hoge trekvastheid** en voor **moelijk verspaanbare materialen**. **Sterke schilaansnijding**, voor processtabiliteit bij hoge snijkraftbelasting.

- **HSS-E-PM materiaal - voor maximale snijkantstabiliteit.**
- **Geoptimaliseerde snijkantafronding.**
- **TiCN-coating - voor maximale slijtagebescherming.**

**Tolerantieklasse: ISO 3X/6GX.**

**Toepassing:**

Voor werkstukken, die van een galvanische beschermlaag worden voorzien of door uitharden licht krimpen.

**Advies:**

Wij adviseren om bij **TOOLOX- en HARDOX materialen de kerngat-Ø in afwijken van van de DIN-gegevens (zie tabel) groter te boren.**

**Technische beschrijving**

Norm	DIN 371
Draadspoed	0,7 mm
Schroefdraad-Ø	4 mm
Totale lengte L	63 mm
Draaddiepte	12 mm
Aantal spaangroeven	3
Draadafmeting	M4

Draadsoort	M
Schacht-vierkant □	3,4 mm
Snijmateriaal	HSS E PM
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	4,5 mm
Kerngat-Ø	3,3 mm
Aantal snijkanten Z	3
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Coating	TiCN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de dynamische bewerking
Gekleurde ring	rood
Serie	Master Tap
Producttype	Tap

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	30 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	20 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	15 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 50 HRC	beperkt geschikt		
TOOLOX 33	geschikt	15 m/min	H

TOOLOX 44	geschikt
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt
Olie	geschikt
nat maximaal	geschikt