

Garant

Schijf- / zaagfrees met schroefdraad HSS breedte ap= 1,5 mm, Ø D / Aantal snijkanten Z: 50/4mm

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	218415 50/4
GTIN	4062406238575
Artikelklasse	21P

Omschrijving**Uitvoering:**

Hoogrendement-zaagfreessysteem, variabel in de samenstelling van kraag en **voordelig stalen blad** of kraag en **uiterst nauwkeurig, temperatuurbestendig HSS-blad**.
Speciaal voor gebruik in diepe holtes.

Toepassing:

Voor het groef- en doorfrezen. Voor een grote herhalingsnauwkeurigheid in de serieproductie bij voorkeur HSS-blad toepassen.

Let op:

Montagesleutel nr. 279940 apart bestellen.

Opmerking:

Schijf- / zaagfrees tot Ø D = 200 mm leverbaar.
HSS-reservebladen kunnen als toebehoren worden nabesteld.

Technische beschrijving

Maximale insnijddiepte $a_{e\max}$	12,75 mm
Ø D ₂	25 mm
Opnamedraad M	M12

Aantal snijkanten Z	4
Ø D ₁ h6	12,5 mm
Snijkant-Ø D _c	50 mm
geschikte wisselplaat	XC.. 1113
Totale lengte L _{tot.} voor a _p 2,2 mm	32 mm
Totale lengte L _{tot.} voor a _p 1,5 mm	31,4 mm
Breedte a _p	1,5 mm
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Snijmateriaal	Staal
Inwendige koeling	nee
Producttype	Schijffrees