

Garant**Schijf- / zaagfrees met schroefdraad Staal breedte $a_p= 2,2$ mm, $\varnothing D: 63/4$ mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	218418 63/4
GTIN	4062406239442
Artikelklasse	21P

Omschrijving**Uitvoering:**

Hoogrendement-zaagfreessysteem, variabel in de samenstelling van kraag en **voordelig stalen blad** of kraag en **uiterst nauwkeurig, temperatuurbestendig HSS-blad**.

Speciaal voor gebruik in diepe holtes.

Toepassing:

Voor het groef- en doorfreesen. Voor een grote herhalingsnauwkeurigheid in de serieproductie bij voorkeur HSS-blad toepassen.

Let op:

Montagesleutel nr. 279940 apart bestellen.

Opmerking:

Schijf- / zaagfrees tot $\varnothing D = 200$ mm leverbaar.

HSS-reservebladen kunnen als toebehoren worden nabesteld.

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	4
Opnamedraad M	M16
Totale lengte $L_{tot.}$ voor $a_p 2,2$ mm	40 mm

Totale lengte $L_{tot.}$ voor a_p 1,5 mm	33,4 mm
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
geschikte wisselplaat	XC.. 1119
Snijkant- $\varnothing D_c$	63 mm
$\varnothing D_2$	29 mm
Maximale insnijdiepte $a_{e,max}$	15,75 mm
Breedte a_p	2,2 mm
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Snijmateriaal	Staal
Inwendige koeling	nee
Producttype	Schijffrees