

Garant
CC.T 09T304, Soort: HB730-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	260150 HB730-1
GTIN	4062406239466
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CC.T 09T304 HB730-1 Soort: HB730-1
 Spaanbreker: XUM
 Tolerantie: M
 Snijdiepte a_p : 0,8 - 2 mm
 Voeding f : 0,15 - 0,35 mm/omw,
 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 35 - 230 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	XUM
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	35 - 230 m/min
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T304
Soort	HB730-1

Snijdiepte a_p	0,8 - 2 mm
Coating	Nano-PVD
Voeding f	0,15 - 0,35 mm/omw,
Hoekradius	0,4 mm
Hoofdtoepassing	UNI
Snijmateriaal	HM
Snedecondities	licht onderbroken
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien