



Schuifmaat met extra lange meetbekken, Meetbereik: 800mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	415188 800
GTIN	4062406239503
Artikelklasse	41Z

Omschrijving

Uitvoering:

Nonius spiegelvrij mat verchromd. Meetvlakken gehard en geslepen. **Lange meetbekken voor het meten van grote werkstukken en werkstuk-Ø.** Met fijninstelling. Getrapte en afgeronde bekeinden voor binnenmetingen.

Met **extra lange meetbekken**, zonder fijninstelling.

Technische beschrijving

Beklengte	300 mm
Norm	Fabrieksnorm
Kalibratie	A1
Verpakking	stevige box
Binnenmeetbek-Ø	20 mm
Maximale afwijking	0,17 mm
Gewicht	3,5 kg
Aflezing	0,05 mm
Verdeling	1/20 mm

Meetbereik	0 - 800 mm
Meettechniek	analoog
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Producttype	Werkplaatsschuifmaat

Dienstverlening

DAkKS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 1000 mm	021010 1000
KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 1000 mm	021000 1000