

**HT-houder, BT 50 kort, Span-Ø D1: 20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	303469 20
GTIN	4062406240059
Artikelklasse	32A

**Omschrijving****Uitvoering:**

- Zeer grote totale stijfheid dankzij geoptimaliseerde constructie.
- Axiale lengteverstelling, verstelafstand 10 mm.

**Voordeel:**

- Zeer hoge draaimomenten, 550 Nm, uitvoering HT (High Torque), hierdoor proceszekerheid.
- Ideale dempingseigenschappen, daardoor een optimaal werkstukoppervlak en hogere standtijd, en de spindel wordt gespaard.
- Temperatuurbestendigheid tot 120 °C.

**Toepassing:**

Met name in de zware verspaning bij het frezen.

**Levering:**

Inclusief sleutel met dwarsgreep voor binnenzeskantbouten.

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308802.

**Opmerking:**

Let op bij extra lange gereedschappen en TPC-bewerking.

**Technische beschrijving**

Afkoppellengte A-maat	83,5 mm
Nuttige lengte L <sub>1</sub>	45,5 mm

Span-Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Buiten-Ø D	49,25 mm
Geschikte reduceerhuls	302160; 302155; 302150; 302165
Opname	BT 50 kort
Opnamenorm	JIS B6339
Opnamenorm	JIS B6339
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Hydrohouder